

Garant**Kopírovací frézovací hlava HPC, bez povlaku, Ø D h10: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210355 12
GTIN	4045197557698
Třída artiklu	21M

Technický popis

Délka hlavy l	16 mm
Ø břitů D	12 mm
Délka břitu L ₂	9 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	6 mm
Posuv f _z pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,1 mm
Velikost upínání	12 mm
Volná délka	16 mm
Počet břitů Z	2
Série	TopCut
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HU730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W

Úhel sklonu šroubovice	36 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operacích frézování	$0,05 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operacích frézování	$0,5 \times D$ u kopírovacího frézování
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ne
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	530 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	450 m/min	N
CuZn	omezené použití	320 m/min	N
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/210355-12>