

Garant**Kopírovací frézovací hlava HPC, bez povlaku, Ø D h10: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210355 20
GTIN	4045197557711
Třída artiklu	21M

Technický popis

Ø břitů D	20 mm
Délka hlavy l	25 mm
Délka břitu L ₂	15 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	10 mm
Posuv f _z pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,16 mm
Velikost upínání	20 mm
Volná délka	25 mm
Počet břitů Z	4
Řada	TopCut
Povlak	bez povlaku
Typ	HU730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W

Úhel sklonu šroubovice	36 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování	0,05×D při obvodovém frézování
Šířka záběru ae při operaci frézování	0,5×D u kopírovacího frézování
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ne
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	530 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	450 m/min	N
CuZn	omezené použití	320 m/min	N
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

Montážní klíč Typ 16X5	219987 16X5
Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 16X5	219986 16X5