

Garant**Kopírovací frézovací hlava, tvrdé obrábění, HB7730, Ø D h10: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210370 25
GTIN	4045197543172
Třída artiklu	21M

Technický popis

Délka břitu L_2	19 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ v oceli < 60 HRC	0,75 mm
Ø břitů D	25 mm
Délka hlavy l	32 mm
Velikost upínání	24 mm
Volná délka	32 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli < 60 HRC	0,1 mm
Počet břitů Z	4
Série	TopCut
Řezný materiál	HB7730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Směr přířvu	Horizontální a šikmý

Šířka záběru a_e při operacích frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/210370-25>