

Garant**TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203073 10
GTIN	4067263092025
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Ke **hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu** a velmi klidném chodu. **Nově vyvinutá geometrie a vysokovýkonný povlak** pro vynikající výrobní výsledky při maximální životnosti v různých materiálech. **Vysoká vlastní stabilita** a klidný chod díky nerovnoměrnému dělení.

Výhoda:

- **Chod téměř bez vibrací.**
- **Speciální tvar drážek, velké prostory pro třísky.**
- **Speciálně přizpůsobené zaoblení hran.**
- **Substrát optimalizovaný ve tvrdosti a houževnatosti.**

Technický popis

Úhel sklonu šroubovice	42 stupeň
Uvolňovací Ø D ₁	9,7 mm
Rohové zaoblení r _v	0,2 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	38 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm

Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,04 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,035 mm
Ø břitu D_c	10 mm
Celková délka L	80 mm
Délka břitu L_c	30 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Počet zubů Z	4
Řada	Master Uni
Povlak	TiSiN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	250 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		