

Garant**TK dokončovací fréza GARANT Master Alu HPC, bez povlaku, Ø h6 DC: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203215 16
GTIN	4067263100454
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro jemné dokončovací operace. Geometrie břitu optimalizovaná pro nízké přísuvy a vyčnívající povrchy. Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.

Upozornění:

Optimální výsledky výroby ve spojení s GARANT HiRunER přesným kleštinovým upínačem ER, GARANT Master Chuck hydraulickým pouzdrem a silovým upínacím pouzdrem.

Technický popis

Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,035 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	88 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Uvolňovací Ø D_1	15,5 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Délka břitu L_c	84 mm
Počet zubů Z	7
Ø stopky D_s	16 mm

Rohový úhel čela	90 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková délka L	134 mm
Série	Master Alu
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Použití frézy	mono-frézování vysoce přesné 90°
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,015×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	380 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	360 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	320 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	260 m/min	N
PE-HD	vhodný	220 m/min	N
PA 66	vhodný	250 m/min	N
PEEK	vhodný	220 m/min	N
PF 31	vhodný	200 m/min	N
Cu	omezené použití	160 m/min	N

CuZn	vhodný	220 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
Vzduch	vhodný		
Služby			

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------