


Garant**Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 125XSA****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Dokonale středově upínací díky středovému nastavení.**
- **Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 – 363045.

Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena a čtyři upínací šrouby vhodné pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, nástrčné klíče č. 642229 13, montážní stanice č. 358595 80.

Upozornění:

Vhodný pro automatizační systém GARANT TurnTable v kombinaci s / pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z. Vhodné nástavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

Technický popis

Hmotnost	10,6 kg
----------	---------

Maximální upínací síla	32 kN
Rozměry velikostí klíčů	13 mm
Rozměry velikostí klíčů	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
Maximální utahovací moment	132 Nm
Provedení	upínací systém přes nulový bod
Výška H	54 mm
Odpich	80 mm
Barevný kód	Xtric 125
Druh produktu	Strojní svěrák