

Garant**Frézovací hlava, ostré hrany HPC, bez povlaku, Ø D h10: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210345 10
GTIN	4045197557636
Třída artiklu	21M

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro plné drážky pro $a_{p \max} \leq 0,5 \times D$.

Technický popis

Ø břitů D	10 mm
Délka hlavy l	18 mm
Délka břitu L ₂	10 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,12 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,09 mm
Velikost upínání	10 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Celková délka L	31,9 mm
Povlak	bez povlaku
Řada	TopCut
Typ	HU730
Řezný materiál	TK

Norma	Výrobní norma
Typ	W
Úhel sklonu šroubovice	42 stupeň
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování mm
Šířka záběru ae při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D mm
Strategie obrábění	HPC
Vnitřní chlazení	ne
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	530 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	450 m/min	N
CuZn	omezené použití	320 m/min	N
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 8X3	219986 8X3
Montážní klíč Typ 8X3	219987 8X3