




## Středící upínač, Šířka: 120Amm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	363300 120A
GTIN	4067263101116
Třída artiklu	30N

### Popis

#### Provedení:

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně plazmou nitrováno, jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**

#### Včetně adaptéru GARANT ZeroClamp s roztečí 80 mm.

Včetně 4 upínacích čepů ZeroClamp.

#### Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

#### Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363310 – 363324.

#### Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena a čtyři upínací šrouby vhodné pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z.

#### Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, nástrčné klíče č. 642229 13, montážní stanice č. 358595 80.

#### Upozornění:

Vhodný pro automatizační systém GARANT TurnTable v kombinaci s / pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z. Vhodné nastavbové čelisti č.363310 – 363324 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

### Technický popis

Hmotnost	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Odpich	80 mm
Maximální upínací síla	28 kN
Provedení	upínací systém přes nulový bod
Výška H	59 mm
Maximální utahovací moment	100 Nm
Barevný kód	HOLEX ZS 120
Druh produktu	Strojní svěrák