

Garant**Dokončovací frézovací hlava, rádius, HB730, Ø D h10: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210330 25
GTIN	4045197543134
Třída artiklu	21M

Technický popis

Délka hlavy l	45 mm
Ø břitů D	25 mm
Délka břitu L ₂	32 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm
Velikost upínání	24 mm
Rohové zaoblení r _v	1,25
Počet břitů Z	6
Řada	TopCut
Typ	HB730
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Úhel sklonu šroubovice	50 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování	0,1×D při obvodovém frézování mm
Strategie obrábění	HPC

Vnitřní chlazení	ne
Vhodné upínání	GARANT TopCut
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

Montážní klíč Typ 21X5	219987 21X5
Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 21X5	219986 21X5