

Garant**Frézovací hlava pro srážení hran 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210390 10
GTIN	4045197523518
Třída artiklu	21M

Technický popis

Ø břitů D	10 mm
Délka břitu L ₂	7 mm
Délka hlavy l	13 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max} v oceli < 900 N/mm ²	3 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Velikost upínání	10 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max} při frézování plné drážky	5
Celková délka L	26,9 mm
Počet břitů Z	3
Řada	TopCut
Typ	HB730
Řezný materiál	TK
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90
Norma	Výrobní norma

Typ	N
Směr přísluvu	horizontálně
Vnitřní chlazení	ne
Provedení stopky	GARANT TopCut
Druh produktu	Šroubovací fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

Montážní klíč Typ 8X3	219987 8X3
Nástrčný adaptér pro momentové klíče Typ 8X3	219986 8X3

