

Garant**Základní prvek HiPer-Drill, 1,5×D, Ø DC: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231600 25
GTIN	4045197602640
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

- Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
- Přesné umístění rezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
- Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.

Další rozměry do Ø 50,99 mm k dodání na poptávku.

Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20).

Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložení.

Technický popis

Užitná délka L ₁	39 mm
Rozsah Ø D _c	25 - 25,99 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Upínací šroub	231999 10IP (3,3 Nm)
Délka stopky L _s	60 mm
Řada	HiPer-Drill

Počet břitů Z	2
Celková délka L	136 mm
Provedení	1,5xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	Podmíněné šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Podmíněné příčné vrtání
Otočení vrtáku	Podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	Podmíněný šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Šroub Torx Plus® Pohon 15IP	231999 15IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600