

Garant
Válcový upínač bez vnitřního chlazení, stopka Weldon, Pro \varnothing řezné hlavy D: 25mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	210555 25
GTIN	4045197522672
Třída artiklu	21Z

Popis
Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

Užitná délka L_1	62 mm
Vnější \varnothing d_1	24,8 mm
Pro \varnothing řezné hlavy D	25 mm
Doporučený utahovací moment	35 Nm
Celková délka L	120 mm
\varnothing stopky D_s	25 mm
Řada	TopCut
Upnutí	stopka Weldon
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

