

Garant**TK kónický upínač dlouhý, válcová stopka, Pro Ø řezné hlavy D: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210570 10
GTIN	4045197522764
Třída artiklu	21Z

Popis**Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.
Bez upínací plochy (pro obrábění HSC). **Tolerance = h6.**

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	20 mm
Vnější Ø d_1	9,8 mm
Pro Ø řezné hlavy D	10 mm
Užitná délka L_1	88 mm
Doporučený utahovací moment	5 Nm
Celková délka L	140 mm
Řada	TopCut
Upnutí	válcová stopka
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

