

Garant**Kónický upínač, SK 40, Pro Ø řezné hlavy D: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210577 12
GTIN	4045197557919
Třída artiklu	21Z

Popis**Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

Pro Ø řezné hlavy D	12 mm
Vnější Ø d_1	11,8 mm
Užitná délka L_1	48 mm
Délka vyložení rozměr A	67 mm
Doporučený utahovací moment	10 Nm
Velikost upínání	40 mm
Série	TopCut
Upnutí	SK 40
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Upínač pro frézy se závitem