

Garant**Válcový upínač bez vnitřního chlazení, stopka Weldon, Pro Ø řezné hlavy D: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 210555 10 |
| GTIN | 4045197522634 |
| Třída artiklu | 21Z |

Popis**Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Užitná délka L_1 | 24 mm |
| Vnější Ø d_1 | 9,8 mm |
| Pro Ø řezné hlavy D | 10 mm |
| Doporučený utahovací moment | 5 Nm |
| Celková délka L | 75 mm |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Řada | TopCut |
| Upnutí | stopka Weldon |
| Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |

