

Garant**Kónický upínač s vnitřním chlazením, stopka Weldon, Pro Ø řezné hlavy D: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210567 25
GTIN	4045197557834
Třída artiklu	21Z

Popis**Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

Pro Ø řezné hlavy D	25 mm
Vnější Ø d_1	24,8 mm
Užitná délka L_1	88 mm
Doporučený utahovací moment	35 Nm
Celková délka L	150 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Řada	TopCut
Upnutí	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Upínač pro frézy se závitem