

**Garant****Rohová fréza GARANT Softcut® 90°, s otvorem, Ø D / Zef: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215579 40/4
GTIN	4045197455314
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo pro **vřetena s nízkým hnacím výkonem.**

**Použití:**

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Upozornění:**

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP.**

**Nepoužívejte k šikmému a cirkulárnímu zanořování!**

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	16 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	4
Celková délka $L_{celk.}$	55 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1335..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø břitu $D_c$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	39,5 mm
Řada	Softcut®
Počet vyměnitelných břitových destiček	16
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219826
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP