

Garant**Válcový upínač, HSK-A 63, Pro Ø řezné hlavy D: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210580 16
GTIN	4045197522870
Třída artiklu	21Z

Popis**Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženích nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

Vnější Ø d_1	15,8 mm
Užitná délka L_1	30 mm
Délka vyložení rozměr A	56 mm
Pro Ø řezné hlavy D	16 mm
Doporučený utahovací moment	15 Nm
Řada	TopCut
Upnutí	HSK-A 63

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem