

Garant**Rohová fréza GARANT Softcut® 90°, stopka Weldon, Ø D / Zef: 25/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215577 25/3
GTIN	4045197455284
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo pro **vřetena s nízkým hnacím výkonem**.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Upozornění:

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Nepoužívejte k šikmému a cirkulárnímu zanořování!

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	25 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	30 mm
Celková délka $L_{celk.}$	101 mm
Délka vyložení L_1	45 mm

Ø břitu D _c	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1335..
Řada	Softcut®
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219826
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2