

Garant
Kónický upínač s vnitřním chlazením, stopka Weldon, Pro Ø řezné hlavy D: 16mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	210567 16
GTIN	4045197557810
Třída artiklu	21Z

Popis
Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

Užitná délka L_1	56 mm
Vnější Ø d_1	15,8 mm
Pro Ø řezné hlavy D	16 mm
Doporučený utahovací moment	15 Nm
Celková délka L	115 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Řada	TopCut
Upnutí	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Upínač pro frézy se závitem