

**Garant****Rohová fréza GARANT Softcut® 90°, s otvorem, Ø D / Zef: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215579 50/5
GTIN	4045197455345
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo pro **vřetena s nízkým hnacím výkonem**.

**Použití:**

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Upozornění:**

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Nepoužívejte k šikmému a cirkulárnímu zanořování!**

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	20 mm

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	5
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1335..
$\varnothing$ břitu $D_c$	50 mm
Řada	Softcut®
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219826
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP