

**Rohová fréza HELI3MILL, válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 25/3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 226480 25/3 |
| GTIN | 7291075313901 |
| Třída artiklu | 19D |

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický popis

| | |
|---|-----------|
| Délka vyložení L_1 | 25 mm |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$ | 46,4 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| \varnothing břitu D_c | 25 mm |
| \varnothing stopky D_s h6 | 25 mm |
| Řada | HELI3MILL |
| $\varnothing D_3$ | 21 mm |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{\max} | 159,9 mm |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$ | 49 mm |
| Vrtací kruhové frézování a_p | 3,4 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 120 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. |
| Úhel šikmého zanořování α_{max} | 2,9 stupeň |
| Označení výrobce | HM390 ETP D25-3-C25-10 |
| Provedení stopky | válcová stopka |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Použití frézy | Šikmé zanořování |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1 | 229695 1 |
|---|----------|