

**Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 125/9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222500 125/9
GTIN	7291075311433
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Velmi stabilní systém čelních fréz. Vyměnitelné břitové destičky se upevňují pomocí šroubového sevření a dodatečnou fixací v rybinovitém lůžku destičky. Pozitivní axiální montážní poloha desek zajišťuje velmi měkký řez a zaručuje tak nejlepší kvalitu povrchu. Maximální **hospodárnost** díky 8břitým vyměnitelným břitovým destičkám.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	40 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	125 mm
Řada	DOVEIQMILL
Počet břitů Z	9
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SYHU0704..
Celková délka L <sub>celk.</sub>	63 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	4,6 mm
Maximální vnější $\varnothing D_{\max}$	134,4 mm
Označení výrobce	IQ845 FSY D125-09-40-R07
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	50 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rovinné frézy

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 4	229695 4
---	----------