

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Sada pro opravy zavitů, Obsah: M5-M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Třída artiklu	04D

**Popis****Provedení:**

Souprava pro opravy zavitů skládající se z různých sad pro opravy metrických závitů ISO. Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky HeliCoil®plus z **ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé** šroubové spojení nejvyšší kvality **pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit. **230-dílná:**  
(po 20 vložkách 1xD; 1,5xD; 2xD M5; M6)  
(po 10 vložkách 1xD; 1,5xD; 2xD M8; M10; M12)

**Použití:**

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

**Rozsah dodávky:**

Závitové vložky Helicoil®plus různých rozměrů a délek, 5 spirálových vrtáků, 5 ručních HSS závitníků, 5 vestavných vřeten, 5 lamačů čepů, 1 plastový kufřík (dxšxv) 420x340x120 mm.

**Upozornění:**

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

· **Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.**

- **Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.**

## Technický popis

Počet vložek délka závitu 1,5xD	70
Počet vložek délka závitu 1xD	70
Počet vložek délka závitu 2xD	70
Druh produktu	Oprava závitů