

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 125/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TD..1505..
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	1501,11 mm
Ø D <sub>3</sub>	120,6 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	63 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	249 mm
Počet břitů Z	7

Vrtací kruhové frézování $a_p$	3,3 mm
Řada	HELI3MILL
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	245 mm
Upínací otvor $\varnothing$	40 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,5 stupeň
$\varnothing$ břitu $D_c$	125 mm
Označení výrobce	HM390 FTD D125-7-40-15
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	229696 2
--	----------