

Garant**Válcový upínač, SK 40, Pro Ø řezné hlavy D: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	210575 10
GTIN	4045197522801
Třída artiklu	21Z

Popis**Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

Užitná délka L_1	21 mm
Délka vyložení rozměr A	40 mm
Pro Ø řezné hlavy D	10 mm
Vnější Ø d_1	9,8 mm
Doporučený utahovací moment	5 Nm
Velikost upínání	40 mm
Řada	TopCut
Upnutí	SK 40

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem