

**Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 160/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Velmi stabilní systém čelních fréz. Vyměnitelné břitové destičky se upevňují pomocí šroubového sevření a dodatečnou fixací v rybinovitém lůžku destičky. Pozitivní axiální montážní poloha desek zajišťuje velmi měkký řez a zaručuje tak nejlepší kvalitu povrchu. Maximální **hospodárnost** díky 8břítým vyměnitelným břitovým destičkám.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

**Technický popis**

Počet břitů Z	11
Řada	DOVEIQMILL
Upínací otvor Ø	40 mm
Maximální vnější Ø D <sub>max</sub>	169,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SYHU0704..
Ø břitu D <sub>c</sub>	160 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	4,6 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Označení výrobce	IQ845 FSY D160-11-40-R07
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	50 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rovinné frézy

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 4	229695 4
---	----------