

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226490 50/4
GTIN	7291075313048
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	3,9 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	95 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TD..1505..
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	468,99 mm
Počet břitů Z	4

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	99 mm
Řada	HELI3MILL
Upínací otvor \varnothing	22 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,6 stupeň
$\varnothing D_3$	45,6 mm
\varnothing břitu D_c	50 mm
Označení výrobce	HM390 FTD D050-4-22-15
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1	229696 1
--	----------