



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 16/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	4,3 stupeň
Řada	LOGIQ4FEED
Ø stopky D_s h6	16 mm
Úhel nastavení κ	17 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	11,97 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	31 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	120 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Ø břitu D_c	16 mm

Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Délka vyložení L_1	30 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Počet břitů Z	2
Označení výrobce	FFX4 ED16-2-030-C16-04
Provedení stopky	Válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------