



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 32/5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	63 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	56,6 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,2 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	42,97 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Délka vyložení L ₁	120 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Řada	LOGIQ4FEED
Vrtací kruhové frézování a _p	0,8 mm

Počet břitů Z	5
Úhel nastavení κ	17 stupeň
Ø břitu D_c	32 mm
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	205 mm
Označení výrobce	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Provedení stopky	Válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------