



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, Ø DC / počet břitů Z: 16/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	24,6 mm
Celková délka L _{celk.}	110 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	17 stupeň
Ø D ₃	8,6 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	0,8 mm
Ø břitu D _c	16 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	4,3 stupeň

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	31 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Délka vyložení L_1	50 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	11,97 mm
Označení výrobce	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------