



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, Ø DC / počet břitů Z: 20/3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	10,6 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,7 stupeň
Ø D_3	12,6 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Série	LOGIQ4FEED
Délka vyložení L_1	60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	39 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	120 mm
Úhel nastavení κ	17 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	32,6 mm
Označení výrobce	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Tvar stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/221101-20/3>