



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, \varnothing DC / počet břitů Z: 25/4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

$\varnothing D_3$	17,6 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	42,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Délka vyložení L_1	80 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,8 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	28,64 mm

Úhel nastavení κ	17 stupeň
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	140 mm
\varnothing břitu D_c	25 mm
Počet břitů Z	4
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	49 mm
Označení výrobce	FFX4 ED25-4-080-W25-04
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------