

**Rovinná / rohová fréza NEODO, stopka Weldon, Ø DC / počet břitů Z: 25/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Technický popis

Ø stopky D _s h6	25 mm
Ø břítu D _c	25 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka L _{celk.}	95 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	5 mm
Délka vyložení L ₁	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SZ.U0804..
Řada	NEODO
Označení výrobce	S890 ESZ D25-3-W25-R08
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	229696 3
---	----------