



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, se závitem, Ø DC / počet břitů Z: 35/5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	62,6 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	46,87 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Počet břitů Z	5
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,1 stupeň
Vrtací kruhové frézování a _p	0,8 mm
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Vnitřní chlazení	ano

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	69 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Upínací závit M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Označení výrobce	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------