



## Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, se závitem, Ø DC / počet břitů Z: 42/6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Třída artiklu	19D

### Popis

#### Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

#### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

### Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Ø břitu $D_c$	42 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,8 mm
Upínací závit M	M16
Řada	LOGIQ4FEED
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	83 mm
Ø $D_3$	34,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	76,6 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	64,45 mm

Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,8 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Označení výrobce	FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------