

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2 stupeň
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
$\varnothing D_3$	35,6 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	75 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	4 mm
Počet břitů Z	4

Upínací otvor \varnothing	16 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	375,13 mm
\varnothing břitu D_c	40 mm
Řada	HELI3MILL
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	79 mm
Označení výrobce	HM390 FTD D040-4-16-15
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1

229696 1