



## Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 20/3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Třída artiklu	19D

### Popis

#### Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

#### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

### Technický popis

Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	32,6 mm
Úhel nastavení $\kappa$	17 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Ø břitu $D_c$	20 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,8 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	39 mm

Řada	LOGIQ4FEED
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	2,7 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	140 mm
Označení výrobce	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Provedení stopky	Válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------