

**Rovinná / rohová fréza NEODO, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 40/5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 225760 40/5 |
| GTIN | 7291075440072 |
| Třída artiklu | 19D |

Popis**Provedení:**

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ | 5 mm |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 35 mm |
| Upínací otvor Ø | 16 mm |
| Řada | NEODO |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. |
| Ø břitu D_c | 40 mm |
| Počet břitů Z | 5 |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Označení výrobce | S890 FSZ D040-05-16-R08 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Dělení břitů | nestejně |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3 | 229696 3 |
|---|----------|