



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 25/4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Ø stopky D _s h6	25 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	42,6 mm
Počet břitů Z	4
Celková délka L _{celk.}	150 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	49 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Vrtací kruhové frézování a _p	0,8 mm
Ø břitu D _c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Délka vyložení L ₁	60 mm

Úhel nastavení κ	17 stupeň
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,8 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	28,64 mm
Označení výrobce	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Provedení stopky	Válcová stopka
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2

229695 2