



## Rohová fréza HELI3MILL, válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 32/4Lmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	226480 32/4L
GTIN	7291075314021
Třída artiklu	19D

### Popis

#### Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

#### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TP..1003..
Řada	HELI3MILL
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	60,4 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	2,1 stupeň
Celková délka L <sub>celk.</sub>	200 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	63 mm
Vrtací kruhové frézování a <sub>p</sub>	3,3 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	32 mm
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	220,9 mm
Počet břitů Z	4

Délka vyložení L <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	28 mm
Označení výrobce	HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1	229695 1
---	----------