



Rohová fréza HELI3MILL, se závitem, Ø DC / počet břitů Z: 25/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	49 mm
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	159,9 mm
Ø D ₃	21 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TP..1003..
Ø břitu D _c	25 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	3,4 mm
Řada	HELI3MILL
Úhel šikmého zanořování α _{max}	2,9 stupeň

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Počet břitů Z	3
Upínací závit M	M12
Označení výrobce	HM390 ETP D25-3-M12
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1	229695 1
---	----------