

**Rovinná / rohová fréza NEODO, stopka Weldon, Ø DC / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225751 32/4
GTIN	7291075481648
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Technický popis

Řada	NEODO
Ø břitu D_c	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SZ.U0804..
Počet břitů Z	4
Ø stopky D_s h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	5 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Délka vyložení L_1	45 mm
Označení výrobce	S890 ESZ D32-4-W32-R08
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	229696 3
---	----------