



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, se závitem, Ø DC / počet břitů Z: 20/3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	25 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	39 mm
Upínací závit M	M10
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	19,08 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,7 stupeň
\varnothing břitu D_c	20 mm

Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₃	12,6 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Označení výrobce	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---------------------------------------------------	----------