

**Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, se závitem, Ø DC / počet břitů Z: 32/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	56,6 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,2 stupeň
Řada	LOGIQ4FEED
Počet břitů Z	5
Ø břitu D _c	32 mm
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	63 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	42,97 mm
Ø D ₃	24,6 mm

Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Označení výrobce	FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------