

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 226486 63/6 |
| GTIN | 7291075314137 |
| Třída artiklu | 19D |

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický popis

| | |
|--|------------|
| Úhel šikmého zanořování α_{\max} | 0,9 stupeň |
| Řada | HELI3MILL |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{\max} | 515,62 mm |
| Ø břitu D_c | 63 mm |
| Upínací otvor Ø | 22 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$ | 125 mm |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$ | 122,4 mm |
| Počet břitů Z | 6 |
| $\varnothing D_3$ | 59 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 45 mm |
| Vrtací kruhové frézování a_p | 2,9 mm |
| Označení výrobce | HM390 FTP D063-6-22-10 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Použití frézy | Šikmé zanořování |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1 | 229695 1 |
|---|----------|