

**Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 100/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222500 100/10
GTIN	7291075311426
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní systém čelních fréz. Vyměnitelné břitové destičky se upevňují pomocí šroubového sevření a dodatečnou fixací v rybinovitém lůžku destičky. Pozitivní axiální montážní poloha desek zajišťuje velmi měkký řez a zaručuje tak nejlepší kvalitu povrchu. Maximální **hospodárnost** díky 8břítým vyměnitelným břitovým destičkám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Technický popis

Řada	DOVEIQMILL
Maximální vnější Ø D_{max}	109,4 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Ø břitu D_c	100 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	4,6 mm
Upínací otvor Ø	32 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SYHU0704..
Počet břitů Z	10
Označení výrobce	IQ845 FSY D100-10-32-R07
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	50 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rovinné frézy

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky5dílná Typ 4	229695 4
--	----------