

**Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 100/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222500 100/7
GTIN	7291075311419
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Velmi stabilní systém čelních fréz. Vyměnitelné břitové destičky se upevňují pomocí šroubového sevření a dodatečnou fixací v rybinovitém lůžku destičky. Pozitivní axiální montážní poloha desek zajišťuje velmi měkký řez a zaručuje tak nejlepší kvalitu povrchu. Maximální **hospodárnost** díky 8břítým vyměnitelným břitovým destičkám.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	100 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Řada	DOVEIQMILL
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SYHU0704..
Maximální vnější Ø $D_{max}$	109,4 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm

Počet břitů Z	7
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,6 mm
Označení výrobce	IQ845 FSY D100-07-32-R07
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	50 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rovinné frézy

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 4	229695 4
---	----------