

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 80/11Smm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226486 80/11S
GTIN	7291075314168
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický popis

Řada	HELI3MILL
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	159 mm
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	3,4 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	156,4 mm
Počet břitů Z	11

Ø D ₃	76 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,8 stupeň
Ø břitu D _c	80 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	515,62 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TP..1003..
Upínací otvor Ø	27 mm
Označení výrobce	HM390 FTP D080-11-27-10
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1	229695 1
---	----------