

**Rohová fréza HELI3MILL, stopka Weldon, Ø DC / počet břitů Z: 25/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TP..1003..
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	46,4 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	25 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	25 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	95 mm
Vrtací kruhové frézování a <sub>p</sub>	3,4 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	25 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	49 mm
Ø D <sub>3</sub>	21 mm

Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	159,9 mm
Řada	HELI3MILL
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	2,9 stupeň
Označení výrobce	HM390 ETP D25-3-W25-10
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1	229695 1
---	----------